

ClickShare C-10

Posibilitar que la colaboración híbrida fluya en salas de reuniones grandes y medianas



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Uso compartido de contenido sin problemas con Button o la aplicación para escritorio**
- **Seguridad mejorada, conectado y administrado en la nube**
- **Interactividad total con Touch Back, pizarra, anotación**
- **Se entrega con 1 Button**

Incluso en una reunión híbrida, los participantes pueden estar comprometidos, inspirados y activos. ClickShare C-10 añade funciones interactivas a BYOD, presentación inalámbrica fácil en cualquier sala de reunión mediana o grande. Es el centro de presentación inalámbrico que hace que sus reuniones híbridas fluyan con un solo clic.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Compartir contenido con BYOD

Con ClickShare C-10, puede iniciar una reunión y mostrar su contenido en la pantalla en cuestión de segundos. No importa el dispositivo que esté utilizando. Plug & Play con el ClickShare Button, que funciona perfectamente tanto en PC como en Mac. Opte por la integración del flujo de trabajo con ClickShare app en un ordenador portátil, móvil o tableta. O habilite BYOD completo en una pantalla con resolución 4K: la duplicación de pantalla con Airplay, GoogleCast y Miracast funciona a la perfección.

Cualquiera, incluidos los invitados, puede compartir contenido de forma inalámbrica en la pantalla central de sala con nuestra experiencia de reunión con un solo clic. Dos usuarios pueden compartir simultáneamente en la pantalla en alta definición. No requiere de cables, descarga de software ni formación.

Disfrute de reuniones creativas e interactivas

Los usuarios de ClickShare C-10 pueden beneficiarse de las funciones interactivas avanzadas, incluida la vista local de la pantalla de sala, decidir qué compartir (ya sea una pantalla completa o una sola ventana), anotaciones, pizarra y soporte táctil que permite a los usuarios controlar la pantalla táctil en el sala. Diseñado especialmente para hacer sus reuniones más ricas y dinámicas. C-10 hace que la colaboración híbrida fluya en sus reuniones creativas, intercambios de ideas y debates con un



solo clic.

Seguridad mejorada e integración fluida

Diseñado para implementaciones empresariales, el C-10 de grado de TI le ofrece funciones de seguridad mejoradas (con certificación ISO27001) y una amplia gama de opciones de conectividad. Con XMS Cloud Management Platform, disfrute de la gestión remota de unidades y análisis claros para impulsar su lugar de trabajo digital. Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco.

Impulse la colaboración en su sala de conferencia fija existente

ClickShare C-10 se puede utilizar de forma independiente o en combinación con su sala de conferencias existente. Permite las reuniones híbridas en las salas de conferencias existentes de Microsoft Teams, Zoom o Webex con el uso compartido de contenido inalámbrico simple y con un solo clic. ClickShare completa la configuración existente y hace que la colaboración híbrida fluya. Diseñado para adaptarse perfectamente a su negocio y evolucionar con él. Con flexibilidad para el futuro incorporada, es una de las inversiones más inteligentes que puede hacer en su ecosistema de sala de reunión o de conferencia.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE C-10**

| Especificaciones generales | |
|--|--|
| Sistema operativo | Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 y versiones posteriores. Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)* iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)* |
| Salidas de vídeo | Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz, HDMI 1.4b |
| Salida de audio | HDMI |
| USB | 1 x USB-A, 1 x USB-C |
| Botones de ClickShare | 1 |
| ClickShare App | Escritorio y dispositivos móviles |
| Native protocols | Airplay, Google Cast, Miracast* |
| Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación) | 32 |
| nivel de ruido | Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C |
| Protocolo de autenticación | WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button |
| Protocolo de transmisión inalámbrico | IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1 |
| alcance | Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países) |
| conexiones | 1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante) |
| rango de temperatura | Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) |
| humedad | Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación |
| Sistema antirrobo | Cierre Kensington |
| Certificaciones | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | Sí |
| Room Dock (peripheral support) | No |
| Vista local | Sí |
| conexión de red | LAN y WiFi |
| Management and reporting | Sí |
| Garantía | Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare |
| * | * depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware |
| Dimensiones de la unidad base ClickShare | |
| Dimensiones (Al x An x P) | 34 mm x 135 mm x 135 mm |
| Fuente de alimentación | Conexión 110/220 V CA estándar |
| consumo de potencia | Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx. |
| peso | 900 g |

Generado en: 19 Jan 2022

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.