

ClickShare CX-20

Transforme su espacio o sala de reuniones de tamaño pequeño en un inspirador centro de conferencias.



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota**
- **Tres niveles de comunicación: funciona con cualquier dispositivo y tecnología UC y con cualquier marca de periféricos con USB**
- **Seguridad mejorada**
- **Conectado y gestionado a través de la nube**
- **Se entrega con 1 Button de conferencia**
- **Colaboración a través del Conferencing Button o de la Collaboration App**

El mundo de la empresa actual requiere una colaboración fluida y flexibilidad, especialmente cuando se trata de reuniones de equipo en espacios de reunión pequeños y eso es precisamente lo que proporciona ClickShare CX-20 de Barco. ClickShare CX-20 fomenta la innovación creativa mediante la conferencia inalámbrica fluida, haciendo que las reuniones sean más inspiradoras y productivas.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Inicie una reunión rápida desde su dispositivo

Con ClickShare CX-20 nunca fue más sencillo iniciar reuniones rápidas remotas desde su dispositivo, proporcionando una experiencia de conferencia inmersiva y fluida a todos los participantes ya sean locales, invitados o remotos. Utilice el software de conferencias que prefiera en combinación con el ClickShare Conferencing Button y podrá iniciar su conferencia en menos de siete segundos. El CX-20 se conecta de forma inalámbrica a las cámaras, altavoces y periféricos de audio existentes en el espacio de reunión, ahorrando tiempo y maximizando la eficiencia.

Decida cómo quiere colaborar

ClickShare CX-20 le proporciona una flexibilidad y posibilidades de elección excepcionales, lo que le permite solo tener que decidir cómo quiere colaborar. Independientemente de si utiliza un PC, un Mac o un teléfono móvil, el Conferencing Button inalámbrico de ClickShare y la ClickShare Collaboration App permiten una experiencia de usuario sencilla y constante. Además de ser compatible con múltiples dispositivos ClickShare CX-20 es totalmente compatible con la tecnología de su plataforma de conferencia (UC) y con sus



periféricos con USB. Otras funciones como la vista local de la pantalla de la sala ayudan a optimizar la experiencia.

Seguridad mejorada e integración fluida

El sistema de conferencia inalámbrica ClickShare CX-20 está equipado con una selección de funciones fantásticas para una mayor seguridad y una integración fluida, que lo convierten en la elección perfecta para cualquier entorno empresarial. ClickShare Conference proporciona una integración sin problemas con cualquier red TI, mientras la plataforma XMS (Cloud) Management proporciona una fácil administración de dispositivos, así como una experiencia de usuario intuitiva y análisis claros para aprovechar al máximo su espacio de trabajo digital. Si tiene preguntas prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CX-20**

Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx.
peso	900 gr
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 y versiones posteriores. Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)* iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)*
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	1
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Sí
Local view & moderation	Vista local de la pantalla de la sala
conexión de red	LAN y WiFi *
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
*	* depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware

Generado en: 06 Oct 2020

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.