

# ClickShare CX-30

Conferencias inalámbricas sin fisuras para salas de reuniones y salas de juntas pequeñas o de tamaño medio



- **Totalmente compatible con BYOD**
- **Colaboración remota**
- **Interactividad completa y moderación (disponibles en futuras actualizaciones de firmware)**
- **Funciona con su dispositivo, su plataforma de conferencia (UC) y con sus periféricos.**
- **Seguridad mejorada**
- **Conectado y gestionado a través de la nube**
- **Se entrega con dos Conference Buttons**
- **Colaboración a través del Conferencing Button o de la Collaboration App**

Para que las reuniones sean tan productivas como deberían, los participantes deben sentirse implicados e inspirados. ClickShare CX-30 de Barco es una solución de conferencia inalámbrica sin fisuras que puede utilizarse en cualquier dispositivo para unir a los equipos (aunque estén en diferentes partes del mundo) para que participen en reuniones inclusivas que generan las mejores ideas y puntos de discusión. Compatible con cualquier PC, ordenador portátil o dispositivo Mac con sistema operativo Windows, Android o iOS; el sistema ClickShare CX-30 convierte las salas de reuniones pequeñas o de tamaño medio en innovadoras instalaciones de reunión y conferencia.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Interactúe, debata, colabore con participantes remotos mientras disfruta de reuniones interactivas con Touch Back, anotación y pizarra.

## **Realice su propia reunión**

Con ClickShare CX-30 puede iniciar una reunión esté donde esté con compañeros y accionistas situados en cualquier lugar del mundo. Al ser compatible con BYOD (Bring Your Own Device), ClickShare CX-30 permite a los participantes de la reunión usar el dispositivo que prefieran, lo que facilita enormemente la colaboración remota al unirse a la reunión desde otro lugar y al participar en la reunión desde salas y espacios de reunión más pequeños en los que los compañeros de trabajo pueden usar sus ordenadores portátiles, tabletas e incluso smartphones.

**Inicie fácilmente sus reuniones remotas**



ClickShare CX-30 es un sistema de conferencias inalámbrico, totalmente integrado, que puede ponerse en marcha en menos de siete segundos. El Conferencing Button inalámbrico de ClickShare y la ClickShare Collaboration App ayudan a que el proceso de intercambio de contenidos sea rápido y sencillo (ideal cuando el tiempo apremia) mientras que los tres niveles de comunicación de ClickShare ayuda a garantizar que lo puede usar cualquiera o en un dispositivo con cualquier tipo de periférico. El ClickShare CX-30 es totalmente compatible con Windows, Mac y dispositivos iOS y Android; y también funciona con cualquier tecnología de comunicación unificada (UC) y con cualquier marca de periféricos AV con USB. Los usuarios del sistema ClickShare CX-30 pueden beneficiarse de las funciones interactivas\* tales como moderación, vista local de la pantalla de la sala, anotación, pizarra y compatibilidad con Touch Back, que permiten a los usuarios controlar la pantalla táctil de la sala. Con ClickShare CX-30, los usuarios pueden conectarse desde el dispositivo que deseen, ya que el sistema de conferencias inalámbrico ClickShare CX-30 ofrece funciones TI intuitivas que incluyen seguridad mejorada de nivel empresarial e integración perfecta para proteger los datos, así como una red empresarial más amplia, una plataforma XMS Cloud Management para una gestión de dispositivos sencilla e incluso análisis para garantizar que aproveche al máximo su sistema y sus reuniones. Si necesita consultar cuestiones prácticas sobre la implementación de la red de la gama ClickShare Conference, consulte nuestro soporte técnico o póngase en contacto con su interlocutor de Barco

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****CLICKSHARE CX-30**

<b>Dimensiones de la unidad base ClickShare</b>	
Dimensiones (Al x An x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 5-10 W, 24 W Máx.
peso	900 gr
<b>Especificaciones generales</b>	
Sistema operativo	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 y versiones posteriores. Android v9 y versiones posteriores (ClickShare app)* iOS 12 y versiones posteriores (ClickShare app)*
Salidas de vídeo	Resolución de 4K UHD (3840* x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Salida de audio	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
Botones de ClickShare	2
ClickShare App	Desktop & Mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el ClickShare Button y la Base Unit de ClickShare Banda de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
conexiones	1x LAN Ethernet de 1 Gbit 1x USB tipo C 2.0 (delante); 1x USB tipo A 2.0 (delante)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sí*
Room Dock (peripheral support)	Sí
Local view & moderation	Sí*
conexión de red	LAN y WiFi *
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
*	* depende de la configuración, disponible en futuras actualizaciones de firmware

Generado en: 06 Oct 2020

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.