

poly × ClickShare

Poly와 ClickShare로 완성하는

# Quick & Easy 컨퍼런스룸

Poly & ClickShare 컨퍼런스룸, 아래 고객님들께 추천합니다!

사무실을 이전했어요.  
새로운 회의실 셋팅이 필요해요!

재택근무와 오피스 근무를 병행하고 있어  
하이브리드 회의실이 필요해요!

직원들 누구나 연결 및 사용 가능한  
간편한 솔루션과 셋팅이 필요해요!



유선회의



ClickShare 무선회의

새 사무실에서 여러 디바이스 및 전선 없이 깔끔하게 시작하세요.  
**스피커 내장 Poly All-In-One**  
비디오 바와 케이블 연결이 불필요한  
무선화상회의 솔루션  
ClickShare로 회의실  
인테리어까지 신경 쓰세요.



오피스 및 홈오피스에서 참여하는  
직원들 모두가 손쉽게 접속하고  
끊김 없이 회의를 운영할 수 있어요.  
**그룹프레이밍 및**  
**배경소음 억제 기능으로**  
**회의 몰입도 최상!**



회의 때마다 연결 문제로 불려 다니는  
IT 담당자와 프레젠테이션 바가 바뀔 때마다  
발생하는 연결 딜레이.  
특별한 기술 또는 IT 노하우가 없어도  
**버튼 하나 연결로**  
**바로 회의 진행 및 자료 공유!**

# 화상회의 전문 글로벌 기업 poly와 ClickShare가 만났습니다!

회의실 사이즈에 따라 선택하세요.

플랫폼\* 별 맞춤 회의실을 설정하세요.

## 허들룸 패키지

Poly P15 + ClickShare CX-20 + Sync 20+



디스플레이에 Poly P 15와 ClickShare CX-20 연결  
2-4인 규모 컨퍼런스를 완성  
(Sync 20+로 오디오 음질 업그레이드)

## 중형 회의실 패키지

Poly Studio + ClickShare CX-30 + Sync 40+



40+ 추가시  
Daisy-Chain 가능

디스플레이에 Poly Studio와 ClickShare CX-30 연결  
4-8인 규모 컨퍼런스를 완성  
(Sync 40+로 오디오 음질 업그레이드)

## 플랫폼 별 맞춤 회의실 패키지

Poly Studio X Series + ClickShare C-10

\*플랫폼 - Teams, Zoom



디스플레이에 Poly Studio X Series와 ClickShare C-10 연결  
Teams 또는 Zoom 맞춤형 컨퍼런스를 완성



## Poly Camera & Poly SYNC Series



### Poly P15

- 소형 회의실용 All-In-One 비디오 바
- 회의 집중도 위한 배경소음 차단 기능 지원



### SYNC 20+

- 소형 회의실용 휴대용 스피커폰
- 회의 집중도 위한 끊임 없는 오디오 & 주변 소음 차단 기능



### Poly Studio

- 중형 회의실용 All-In-One 비디오 바
- 회의 집중도 위한 배경소음 차단 및 화자추적 기능 지원
- 리모콘을 통해 PTZ 조절 및 프리셋 지원 가능



### SYNC 40+

- 중형 회의실용 휴대용 스피커폰
- 회의 집중도 위한 끊임 없는 오디오 & 주변 소음 차단 기능
- Daisy-Chain 기능으로 두 기기 연결 가능



### Poly Studio X Series & TC8

- 중대형 회의실용 All-In-One 비디오 바
- 회의 집중도 위한 배경소음 차단 및 화자추적 기능 지원
- Teams & Zoom 모드 설정 가능



## ClickShare & ClickShare Conference



### C-10

- 무선 프레젠테이션 전용 디바이스
- 터치 스크린, 판서 지원 및 전자칠판 연동



### CX-20

- 소형 회의실용 무선 프레젠테이션 및 무선 컨퍼런스 디바이스



### CX-30

- 중형 회의실용 무선 프레젠테이션 및 무선 컨퍼런스 디바이스
- 터치 스크린, 판서 지원 및 전자칠판 연동